

SENSAZIONE SOYA & ALOE

Materasso ergonomico anallergico sfoderabile



È un materasso indicato soprattutto alle persone che **sono allergiche agli acari**, non soffrono particolarmente il caldo e/o il freddo a letto, hanno una sudorazione normale, superano del 5/10% il loro peso forma, **dormono sul fianco o in altre posizioni** (particolarmente indicato), *vogliono utilizzare il materasso su una rete snodata* (particolarmente indicato), soffrono di dolori al collo e/o alla schiena, hanno problemi di circolazione periferica (particolarmente indicato), non sono soggette all'inquinamento elettromagnetico, vogliono un materasso con due diversi gradi di rigidità (bi-comfort), desiderano differenziare il grado di rigidità del materasso matrimoniale rispetto al partner, hanno particolari esigenze di sfoderare il materasso.




Bodyform® HD Soya & Aloe è una innovativa schiuma visco-elastica termosensibile ed automodellante.



L'inserto perimetrale in **tessuto tridimensionale 3D V.S.** facilita il ricircolo d'aria evitando ristagni.



La caratteristica **bi-comfort** permette di scegliere tra due diversi gradi di rigidità. Anche diversa tra partner.



STRUTTURA



Aquasure® Soya
Struttura centrale in **Aquasure® Soya** a densità differenziata nei due lati e sette diverse zone di comfort. Proprietà fungostatiche e batteriostatiche. L'abbinamento a **Bodyform® HD Soya & Aloe** conferisce all'insieme una portanza morbida o medio-morbida (bi-comfort).



Bodyform® HD Soya & Aloe
Elemento in **Bodyform® HD Soya & Aloe** con modellatura a sette differenti zone di comfort e micro alveolatura passante.

SOTTOFODERA



Tessuto con cotone
Sottofodera in jersey in misto cotone elasticizzato.

FODERA



Tessuto con cotone
Rivestimento in doppio tessuto elastico con filato brevettato co-polimerico **dri-release™** misto a cotone. Trattamento antiodore **Freshguard™**.



Inserto 3D V.S.
Inserto permeabile in tessuto tridimensionale **3D Ventilation System** lungo tutto il perimetro del materasso.



Sfoderabile
Apertura su quattro lati a mezzo di robusta cerniera divisibile.



Lavabile a secco
Fodera lavabile a secco.



Lavabile a 60° C
Fodera lavabile in acqua a 60° C.