

# EMOZIONE

Materasso ergonomico anallergico sfoderabile



È un materasso indicato soprattutto alle persone che **sono allergiche agli acari**, non soffrono particolarmente il caldo e/o il freddo a letto, hanno una sudorazione normale, superano del 5/10% il loro peso forma, **dormono sul fianco o in altre posizioni** (particolarmente indicato), **vogliono utilizzare il materasso su una rete snodata** (particolarmente indicato), soffrono di dolori al collo e/o alla schiena, hanno problemi di circolazione periferica (particolarmente indicato), non sono soggette all'inquinamento elettromagnetico, vogliono un materasso con due diversi gradi di rigidità (bi-comfort), desiderano differenziare il grado di rigidità del materasso matrimoniale rispetto al partner, hanno particolari esigenze di sfoderare il materasso.



**reshape® SonoCore** combina i benefici del lattice con le proprietà della schiuma visco-elastica.



L'inserto perimetrale in **tessuto tridimensionale 3D V.S.** facilita il ricircolo d'aria evitando ristagni.



La caratteristica **bi-comfort** permette di scegliere tra due diversi gradi di rigidità. Anche diversa tra partner.



## STRUTTURA



**Lattice**  
Struttura centrale in puro **lattice Somnium** bi-alveolato con sette zone a densità differenziata. L'abbinamento a **reshape® SonoCore** conferisce all'insieme una portanza morbida o medio-morbida (bi-comfort). Proprietà fungostatiche e batteriostatiche.



**Lattice reshape® SonoCore**  
Elemento in **lattice visco-elastico** con alveoli passanti. Proprietà fungostatiche e batteriostatiche.

## SOTTOFODERA



**Tessuto con cotone**  
Sottofodera in jersey in misto cotone elasticizzato.

## FODERA



**Tessuto con cotone**  
Rivestimento in doppio tessuto elastico con filato brevettato co-polimerico **dri-release™** misto a cotone. Trattamento antiodore **Freshguard™**.



**Inserto 3D V.S.**  
Inserto permeabile in tessuto tridimensionale **3D Ventilation System** lungo tutto il perimetro del materasso.



**Sfoderabile**  
Apertura su quattro lati a mezzo di robusta cerniera divisibile.



**Lavabile a secco**  
Fodera lavabile a secco.



**Lavabile a 60° C**  
Fodera lavabile in acqua a 60° C.