


RAGGIODILUNA MICRO

Materasso ergonomico anallergico sfoderabile



È un materasso indicato soprattutto alle persone che **sono allergiche agli acari**, non soffrono particolarmente il caldo e/o il freddo a letto, hanno una sudorazione normale, hanno un peso forma, **dormono sul fianco o in altre posizioni**, non vogliono prevedere un materasso utilizzabile su una rete snodata, non soffrono di dolori al collo e/o alla schiena, non hanno problemi di circolazione periferica, non sono soggette all'inquinamento elettromagnetico, hanno particolari esigenze di sfoderare il materasso.



Spring's Time®
micro molle indipendenti
Esclusivo sistema costruttivo che migliora in modo sostanziale l'ergonomia, la silenziosità e la durata del materasso.



Elastocell massaggiante è una schiuma che conferisce una piacevole sensazione di distensione.



L'inserto perimetrale in **tessuto tridimensionale 3DVS.** facilita il ricircolo d'aria evitando ristagni.



STRUTTURA



Micro molle indipendenti sistema Spring's time®
Sette zone differenziate di portanza. Molleggio composto da molle a botticella in filo d'acciaio, singolarmente rivestite e assemblate senza contatto verticale. Conta oltre 610 micro molle al metro quadro (sistema 1000/2000). Portanza medio-mordida.



Sistema Adapto
Ad alta densità, portante e antideformazione.



Isolanti Elastocell
Superficie con circa 1300 punti di contatto rialzati (nella misura cm 80 x 190) di forma differenziata a zone. Ad alta densità, resiliente ed indeformabile.

SOTTOFODERA



Tessuto con cotone
Sottofodera in jersey in misto cotone elasticizzato.

FODERA



Fibre antiacaro allergofiber®
Imbottitura anallergica con incorporato un agente attivo antiacaro permanente.



Tessuto con cellulosa
Rivestimento in doppio tessuto elastico con fibra cellulosica **Soft touch®**. Trattamento antiacaro e antimicrobico **Sanaril**.



Inserto 3DVS.
Inserto permeabile in tessuto tridimensionale **3D Ventilation System** lungo tutto il perimetro del materasso.



Sfoderabile
Apertura su quattro lati a mezzo di robusta cerniera divisibile.



Lavabile a secco
Fodera lavabile a secco.



Lavabile a 60° C
Fodera lavabile in acqua a 60° C.